

실험실 응용 분야를 위한 조립 사각 실험실 프레스 몰드

품목 번호: PMAS



소개

조립 사각 실험실 프레스 몰드로 완벽한 시료 준비를 달성하십시오. 빠른 분해로 시료 변형을 방지합니다. 배터리, 시멘트, 세라믹 등에 완벽합니다. 맞춤형 사이즈도 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
재질	Cr12MoV				
인텐터 경도	HRC60-HRC62				
시료 크기	3*3, 4*4, 5*5, 6*6, 8*8, 10*10 mm (M)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20mm(M)	30*30, 40*40 mm (M)	50*50, 60*60 mm(M)	70*70, 80*80 mm (M)
캐비티 깊이	30mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
외부 치수	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ95*133mm, Φ115*133mm(L*H)	Φ127*150mm, Φ153*150mm (L*H)	Φ180*180mm, Φ200*180mm(L*H)
무게(Kg)	1.2Kg	3.6Kg	7Kg, 14Kg	20Kg, 30Kg	40Kg, 50Kg

기타 사이즈 맞춤 제작 가능