


스퀘어 랩 프레스 몰드 조립

품목 번호: PMAS



소개

Assemble Square Lab Press Mold로 완벽한 샘플 준비를 달성하십시오. 빠른 분해는 샘플 변형을 제거합니다. 배터리, 시멘트, 세라믹 등에 적합합니다. 사용자 정의 가능한 크기.

[자세히 알아보기](#)

모델	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
재료	Cr12MoV				
압자 경도	HRC60-HRC62				
표본의 크기	3×3 / 4×4 / 5×5 / 6×6 / 8×8 / 10×10mm	12×12 / 15×15 / 18×18 / 20×20mm	30×30 / 40×40mm	50×50 / 60×60mm	70×70 / 80×80mm
캐비티 깊이	30mm	40mm	50mm	55mm	60mm
외부 치수	φ53×120mm	φ73×133mm	φ95×133/φ115×133mm	φ127×150/φ153×150mm	φ180×180mm/φ200×180mm
무게(kg)	1.2	3.6	7/14	20/30	40/50

다른 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다