

가열 플레이트가 있는 자동 가열 유압 프레스 기계 (실험실용 핫 프레스)

품목 번호: PPL



소개

자동 고온 열 프레스는 효율적인 온도 제어 및 제품 품질 처리를 위해 설계된 정교한 유압 핫 프레스입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PP-900L
압력 범위	0-10T
가압 공정	프로그램 가압-프로그램 압력-타이밍 압력 해제
압력 유지 시간	1초 ~ 6초
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
금형 재질	니켈 기반 합금 (고온 내성 재료)
샘플 크기	Φ10-30mm
금형 모양	Φ50x90mm
퍼니스 구경	Φ60mm
전체 기계 크기	400x380x780(LxWxH)
전원 공급 장치	220V 50Hz
분말 정제 프레스의 치수 도면	