

## 자동 고온 열 프레스

품목 번호: PPL



### 소개

자동 고온 열 프레스는 효율적인 온도 제어와 제품 품질 처리를 위해 설계된 정교한 유압식 핫 프레스입니다.

### [자세히 알아보기](#)

기기 모델	PP-900L
압력 범위	0-10T
가압 프로세스	프로그램 가압-프로그램 압력-시간 제한 압력 해제
압력 유지 시간	1초 ~ 오초
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
금형 재료	니켈 기반 합금(고온 내성 소재)
샘플 크기	Φ10-30mm
금형 모양	Φ50x90mm
용광로의 구경	Φ60mm
전체 기계의 크기	400x380x780(LxWxH)
전원 공급 장치	220V 50Hz
분말 정제 프레스의 치수 다이어그램	