


실험실용 자동 유압 펠렛 프레스기

품목 번호: PCEA



소개

당사의 자동 실험실용 프레스기로 효율적인 시료 준비를 경험해 보세요. 재료 연구, 제약, 세라믹 등에 이상적입니다. 컴팩트한 크기와 가열 플레이트가 포함된 유압 프레스 기능이 특징입니다. 다양한 크기로 제공됩니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
압력 범위	0.2-12.0 톤	1-20.0 톤	1-30.0 톤	1-40.0 톤	1-60.0 톤	1-100.0 톤	1-150.0 톤
압력 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환
디스플레이	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면
금속 버튼	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점
장비 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호
리미트 스위치	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제
실린더 스트로크 (T)	30mm	30mm	30mm	50mm	50mm	50mm	50mm
공간 크기	110×140mm (M×N)	140×160 mm (M×N)	140×160 mm(M×N)	175×180mm(M×N)	185×220mm(M×N)	185×250mm(M×N)	200×260mm(M×N)
외형 치수	185×320×360 mm (L×W×H)	230×390×420mm(L×W×H)	230×390×420mm(L×W×H)	280×460×550mm(L×W×H)	300×520×580mm(L×W×H)	330×580×620mm(L×W×H)	400×620×620mm(L×W×H)
장비 전원	240W(220V/110 맞춤 가능)	550W(220V/110 맞춤 가능)	550W(220V/110 맞춤 가능)	550W (220V/110 맞춤 가능)	550W(220V/110 맞춤 가능)	1500W(220V/110 맞춤 가능)	1500W(220V/110 맞춤 가능)
장비 무게	50 Kg	90Kg	90Kg	150Kg	180Kg	240Kg	380Kg