

자동 실험실 펠렛 프레스 기계 20T / 30T / 40T / 60T / 100T

품목 번호: PCEA



소개

자동 실험실 프레스 기계로 효율적인 시료 전처리를 경험하세요. 재료 연구, 약학, 세라믹 등에 이상적입니다. 컴팩트한 크기와 가열판이 있는 유압 프레스 기능이 특징입니다. 다양한 크기로 제공됩니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
압력 범위	0.2-12.0톤	1-20.0톤	1-30.0톤	1-40.0톤	1-60.0톤	1-100.0톤	1-150.0톤
압력 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환합니다.	금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환하는 프로그램
디스플레이	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면
금속 버튼	수명이 100,000회 이상인 은도금 접점	수명이 100,000회 이상인 은도금 접점	수명이 100,000회 이상인 은도금 접점	서비스 수명이 100,000회 이상인 은도금 접점	서비스 수명이 100,000회 이상인 은도금 접점	서비스 수명이 100,000회 이상인 은도금 접점	서비스 수명이 100,000회 이상인 은도금 접점
장비 보호	유기 유리 도어로 절판 보호	유기 유리 도어를 사용한 강판 보호	유기 유리 도어를 사용한 강판 보호	유기 유리 도어로 강판 보호	유기 유리 도어로 강판 보호	유기 유리문으로 강판 보호	유기 유리 도어로 강판 보호
리미트 스위치	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동으로 압력을 완화합니다.	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동으로 압력이 해제됩니다.	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동으로 압력이 완화됩니다.	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제
실린더 스트로크 (T)	30mm	30mm	30mm	50mm	50mm	50mm	50mm
공간 크기	110×140mm(M×N)	140×160mm(M×N)	140×160mm(M×N)	175×180mm(M×N)	185×220mm(M×N)	185×250mm(M×N)	200×260mm(M×N)
외부 치수	185×320×360mm(L×W×H)	230×390×420mm(L×W×H)	230×390×420mm(L×W×H)	280×460×550mm(L×W×H)	300×520×580mm(L×W×H)	330×580×620mm(L×W×H)	400×620×620mm(L×W×H)
장비 전원 공급	240W(220V/110 사용자 지정 가능)	550W(220V/110 사용자 정의 가능)	550W(220V/110 사용자 정의 가능)	550W(220V/110 사용자 지정 가능)	550W(220V/110 사용자 지정 가능)	1500W(220V/110 사용자 지정 가능)	1500W(220V/110 사용자 지정 가능)
장비 무게	50 Kg	90Kg	90Kg	150Kg	180Kg	240Kg	380Kg