

Xrf 및 Kbr 펠렛 프레스용 자동 실험실 유압 프레스

품목 번호: PMXA



소개

KinTek 자동 실험실 펠렛 프레스로 빠르고 쉬운 XRF 샘플 펠렛 준비. X선 형광 분석을 위한 다용도 및 정확한 결과.

자세히 알아보기

기기 모델	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
압력 범위	1-30.0톤	0-40.0톤	0-60.0톤
가압 과정	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 타이밍 압력 해제 - 자동 샘플 인출	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 타이밍 압력 해제 - 자동 샘플 인출	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 타이밍 압력 해제 - 자동 샘플 인출
유지 시간	1초 ~ 0초	1초 ~ 0초	1초 ~ 0초
압력 변환	프로그램이 물드가 받는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 물드가 받는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 물드가 받는 압력을 자동으로 변환합니다.
디스플레이	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면
금속 버튼	100,000회 이상 수명, 은도금 접점	100,000회 이상 수명, 은도금 접점	100,000회 이상 수명, 은도금 접점
내장 몰드	봉산/강철 링/플라스틱 링 몰드 (몰드 1세트 내장)	봉산/강철 링/플라스틱 링 몰드 (몰드 1세트 내장)	봉산/강철 링/플라스틱 링 몰드 (몰드 1세트 내장)
샘플 크기	샘플 크기 표준 구성 40mm	샘플 크기 표준 구성 40mm	샘플 크기 표준 구성 40mm
몰드 재질	440C 몰드강	440C 몰드강	440C 몰드강
탈형 방법	자동 스트리핑	자동 스트리핑	자동 스트리핑
외부 치수	250×390×460mm(L×W×H)	280×460×550mm(L×W×H)	300×520×580mm(L×W×H)
장비 전원 공급 장치	550W (220V/110V 맞춤 제작 가능)	550W (220V/110V 맞춤 제작 가능)	550W (220V/110V 맞춤 제작 가능)
장비 무게	120Kg	150Kg	180Kg
파우더 테이블렛 프레스 치수 도면	아래 그림 참조	아래 그림 참조	아래 그림 참조