

## 자동 실험실 Xrf 및 Kbr 펠렛 프레스 30T / 40T / 60T

품목 번호: PMXA



### 소개

KinTek Automatic Lab Pellet Press로 빠르고 쉬운 xrf 샘플 펠릿 준비. X선 형광 분석을 위한 다양하고 정확한 결과.

### 자세히 알아보기

악기 모델	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
압력 범위	1~30.0톤	0-40.0톤	0~60.0톤
가압과정	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 시간에 따른 압력 해제 - 자동 샘플 회수	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 시간에 따른 압력 해제 - 자동 샘플 회수	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 시간에 따른 압력 해제 - 자동 샘플 회수
대기 시간	1초~0초	1초~0초	1초~0초
압력 변환	프로그램은 금형이 부담하는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램은 금형이 부담하는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램은 금형이 부담하는 압력을 자동으로 변환합니다.
표시하다	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면
금속 단추	서비스 수명이 100,000회 이상인 은도금 접점	서비스 수명이 100,000회 이상인 은도금 접점	서비스 수명이 100,000회 이상인 은도금 접점
금형 내장	붕산/강철링/플라스틱 링 금형(금형 1세트 내장)	붕산/강철링/플라스틱링금형(1'금형세트 내장)	붕산/강철링/플라스틱 링 금형(금형 1세트 내장)
표본의 크기	샘플 크기 표준 구성 40mm	샘플 크기 표준 구성40mm	샘플 크기 표준 구성40mm
금형 재료	440C 금형강	440C 금형강	440C 금형강
탈형 방법	자동 스트리핑	자동 스트리핑	자동 스트리핑
외부 치수	250×390×460mm(가로×세로×높이)	280×460×550mm(가로×세로×높이)	300×520×580mm(가로×가로×높이)
장비 전원 공급 장치	550W(220V/110은 맞춤 설정 가능)	550W(220V/110은 사용자 정의 가능)	550W(220V/110은 사용자 정의 가능)
장비중량	120Kg	150Kg	180Kg
분말 정제 프레스의 치수 다이어그램	아래 그림을 참조하세요	아래 그림을 참조하세요	아래 그림을 참조하세요