

자동 실험실 열 프레스 기계

품목 번호: PZAH



소개

실험실용 정밀 자동 열 프레스 기계—재료 테스트, 복합 재료 및 R&D에 이상적입니다. 맞춤 설정 가능하고 안전하며 효율적입니다. 지금 KINTEK에 문의하세요!

자세히 알아보기

매개변수	120×120	180×180	200×200	300×300	400×400	500×500
가열 온도/전력	상온 - 300°C/1.6KW 상온 - 500°C/2KW 상온 - 800°C/4.5KW	상온 - 300°C/2.2KW 상온 - 500°C/3.4KW 상온 - 800°C/ 6KW	상온 - 300°C/2.2KW 상온 - 500°C/3.4KW 상온 - 800°C/ 6KW	상온 - 300°C/3KW 상온 - 500°C/4.5KW	상온 - 300°C/4KW 상온 - 500°C/ 6KW	상온 - 300°C/10KW 상온 - 500°C/ 16KW
가열 온도/전력	상온 - 300°C/1.6KW 상온 - 500°C/2KW 상온 - 800°C/4.5KW	상온 - 300°C/2.2KW 상온 - 500°C/3.4KW 상온 - 800°C/ 6KW	상온 - 300°C/2.2KW 상온 - 500°C/3.4KW 상온 - 800°C/ 6KW	상온 - 300°C/3KW 상온 - 500°C/4.5KW	상온 - 300°C/4KW 상온 - 500°C/ 6KW	상온 - 300°C/10KW 상온 - 500°C/ 16KW
가열 온도/전력	상온 - 300°C/1.6KW 상온 - 500°C/2KW 상온 - 800°C/4.5KW	상온 - 300°C/2.2KW 상온 - 500°C/3.4KW 상온 - 800°C/ 6KW	상온 - 300°C/2.2KW 상온 - 500°C/3.4KW 상온 - 800°C/ 6KW	상온 - 300°C/3KW 상온 - 500°C/4.5KW	상온 - 300°C/4KW 상온 - 500°C/ 6KW	상온 - 300°C/10KW 상온 - 500°C/ 16KW
가열	(300°C), (500°C), (800°C)	(300°C), (500°C), 6KW (800°C)	2.2KW (300°C), 3.4KW (500°C), 6KW (800°C)	3KW (300°C), 4.5KW (500°C)	4KW (300°C), 6KW (500°C)	1
압력 범위	0.01-5.0 톤	0.01-25 톤	0.01-25 톤	0.01-30 톤	0.01-50 톤	0.01-60 톤
압력 정확도	0.01 톤					
디스플레이	7인치 (IPS HD) 터치스크린					
금속 버튼	온도금 접점, 100,000회 이상 사이클					
안전 보호	아크릴 도어 + 비상 정지					
그래프	작동 그래프 표시, USB Excel 내보내기					
프로그램 제어	최대 18단계					
수냉	수동 + 자동 고속 냉각					
속도 조절	조절 가능한 압력/온도 램프 속도					
원격 제어	옵션 컴퓨터 필요					
플레이트 크기	120 x 120 (m×n)	180 x 180 mm(m×n)	200 x 200 mm(m×n)	300 x 300 mm(m×n)	400 x 400 mm(m×n)	500 x 500 mm(m×n)
작업 공간	130 x 55 mm	210 x 65 mm	210 x 65 mm	320 x 70 mm	420 x 90 mm	520 x 100 mm

매개변수	120×120	180×180	200×200	300×300	400×400	500×500
전원 공급 장치	220V/110V (맞춤 설정 가능)					
제품 치수/무게	350x350x580 mm / 75 kg	480x480x750 mm / 200 kg	480x480x750 mm / 200 kg	580x580x1180 mm / 580 kg	680x680x1280 mm / 1130 kg	780x780x1350 mm / 1808 kg
포장 치수/무게	725x620x890 mm / 84 kg	725x620x890 mm / 236 kg	725x620x890 mm / 236 kg	900x800x1400 mm / 650 kg	900x800x1400 mm / 1200 kg	900x800x1400 mm / 1920 kg