

볼 프레스 금형

품목 번호: PMQ



소개

정밀한 압축 성형을 위한 다용도 유압식 핫 프레스 금형을 살펴보세요. 균일한 안정성으로 다양한 모양과 크기를 만드는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMQ	
샘플 모양		
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV	
압자 경도	HRC60-HRC62	
샘플 크기	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm (M)	Φ30, Φ40, Φ50mm (M)
캐비티 깊이	40mm(N)	60mm(N)
치수	Φ53*120mm(L*H)	Φ88*150mm(L*H)
무게	1.4kg	5.8kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램		