

불화바륨(Baf2) 기질/창

품목 번호: KTOM-BFS



소개

BaF₂는 가장 빠른 신틸레이터로 뛰어난 특성으로 많은 사람들이 찾고 있습니다. 창과 플레이트는 VUV 및 적외선 분광법에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

전송 범위(μm)	0.15~12.5
투과율	>90% (0.35~9μm, 3mm)
2.58μm에서 반사 손실	6.8%(양면)
누프 경도(kg/mm ²)	500g 인텐터 포함 82
밀도(g/cm ³)	4.89
녹는점(°C)	1280년
원형	Φ5.0; Φ10.0 ; Φ12.7; Φ15.0; Φ20.0
지름(mm)	Φ25.4; Φ30.0; Φ38.1; Φ50.8; Φ76.2
사각형	5.0x5.0 ; 10.0x10.0 ; 15.0x15.0
너비x높이(mm)	20.0x20.0; 25.0x25.0; 50.0x50.0