

광학 창 유리 기판 웨이퍼 불화바륨 BaF2 기판 창

품목 번호: KTOM-BFS



소개

BaF2는 가장 빠른 섬광체로 뛰어난 특성으로 인해 인기가 높습니다. BaF2 창과 플레이트는 VUV 및 적외선 분광법에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

투과 범위 (μm)	0.15~12.5
투과율	>90% (0.35~9μm, 3mm)
2.58μm에서의 반사 손실	6.8%(양면)
크누프 경도 (kg/mm2)	82 (500g 압입기 사용)
밀도 (g/cm3)	4.89
녹는점 (°C)	1280

원형	Φ5.0; Φ10.0 ; Φ12.7; Φ15.0; Φ20.0
직경(mm)	Φ25.4; Φ30.0; Φ38.1; Φ50.8; Φ76.2
사각형	5.0x5.0 ; 10.0x10.0 ; 15.0x15.0
가로x세로(mm)	20.0x20.0; 25.0x25.0; 50.0x50.0