


배터리 내부 저항 테스터

품목 번호: BC-08



소개

배터리 내부 저항 테스터의 주요 기능은 충전 기능, 방전 기능, 내부 저항, 전압, 보호 기능, 용량, 과전류 및 단락 보호 시간을 테스트하는 것입니다.

자세히 알아보기

기능	범위	측정 범위	해결	측정 시간	정도
내부 저항	200mΩ	2-200mΩ	0.1mg	10mS	±0.5mΩ
	2Ω	1mΩ-2Ω	1mΩ	10mS	± 1mΩ
전압	5V	0-4.999V	0.001V	10mS	±0.001V
	50V	0-49.99v	0.01V	10mS	±0.01V