

벤치탑 금 분석기

품목 번호: XRF-200



소개

XRF 200 벤치탑 골드 분석기는 캐럿 또는 금 함량을 평가하는 신속하고 매우 정밀한 방법을 제공하여 품질 관리, 가격 및 실용적인 활용 요구를 충족합니다.

[자세히 알아보기](#)

여기 소스	X-선 튜브: 로듐 또는 텅스텐 양극 타겟(용도에 최적화), 5 ~ 200 μ A, 8 ~ 50keV(최대 4W)
검출기	고성능 SDD 검출기
전원 공급 장치	9VAC 전원 어댑터
분석 모드	합금 또는 코팅
분석 범위	칼륨(K19) ~ 우라늄(U92) 원소
IP 등급	IP54
온도 범위	10°C ~ 50°C, 연속 작동
습도	10%~90% 상대 습도, 비응축성
운영 체제	Linux
소프트웨어	독점 데이터 수집 및 처리 소프트웨어 패키지