

탄소 재료용 흑연 진공로 하부 배출 그래프화로

품목 번호: GF-06



소개

탄소 재료용 하부 배출 그래프화로, 최대 3100°C의 초고온으로 탄소 막대 및 탄소 블록의 그래프화 및 소결에 적합합니다. 수직 설계, 하부 배출, 편리한 장비 및 배출, 높은 온도 균일성, 낮은 에너지 소비, 우수한 안정성, 유압 리프팅 시스템, 편리한 적재 및 하역.

자세히 알아보기

제품 모델 사양	GF-06-Φ40X100	GF-06-Φ50X100	GF-06-Φ60X100	GF-06-Φ70X140	GF-06-Φ90X160	GF-06-100X200
용량(L)	125	196	282	550	1000	1500
정격 온도(°C)	2800	2800	2800	2800	2800	2600
극한 온도(°C)	3100	3100	3100	3100	300	2800
유효 가열 영역(mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ700×1400	Φ900×1600	Φ1000×2000
전력(KW)	150	200	300	500	600	800
주파수(HZ)	1500	1000	1000	1000	1000	1000
온도 제어 방식	일본 시마 전기 온도 조절기					
가열 방식	유도 가열					
진공 시스템	회전식 베인 진공 펌프 (고진공 요구 사항의 경우, 루츠 진공 펌프 및 오일 확산 펌프 필요)					
소결 분위기	N ² Ar 및 기타 가스					
정격 전원 전압(V)	380					
정격 가열 전압(V)	750					
진공 한계(Pa)	100 (진공 냉간 상태)					