

실험실 머플로 오븐 퍼니스 하부 리프팅 머플로 퍼니스

품목 번호: KT-BL



소개

바닥 리프팅 퍼니스를 사용하여 뛰어난 온도 균일성으로 효율적으로 배치 생산을 하십시오. 2개의 전기 리프팅 스테이지와 최대 1600°C의 고급 온도 제어 기능을 갖추고 있습니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델		KT-BL	
작동 온도 범위		1100/1300/1600℃	
챔버 재질		Al2O3 다결정 섬유	
가열 요소		탄화규소/이산화몰리브덴	
가열 속도		0-20℃/분	
온도 센서		K/S/B형 열전대	
온도 컨트롤러		터치 스크린 PID 컨트롤러	
온도 제어 정확도		±1℃	
온도 균일성		±5℃	
전원 공급 장치		AC110-220V, 50/60HZ	
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
고객 맞춤형 크기 및 부피 수용 가능			

번호	설명	수량
1	퍼니스	1
2	열 블록	1
3	도가니 집게	1
4	내열 장갑	1

