

# 바닥 리프팅 퍼니스

품목 번호: KT-BL



## 소개

바닥 리프팅 퍼니스를 사용하여 온도 균일성이 뛰어난 배치를 효율적으로 생산합니다. 두 개의 전기 리프팅 스테이지와 최대 1600°C의 고급 온도 제어 기능을 갖추고 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

퍼니스 모델	KT-BL		
작동 온도 범위	1100/1300/1600°C		
챔버 재질	Al2O3 다결정 섬유		
발열체	실리콘 카바이드/몰리브덴 디실리사이드		
가열 속도	0-20°C/min		
온도 센서	K/S/B 타입 열전쌍		
온도 컨트롤러	터치 스크린 PID 컨트롤러		
온도 제어 정확도	±1°C		
온도 균일성	±5°C		
전력 공급	AC110-220V, 50/60HZ		
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기(mm)	유효 부피(L)	챔버 크기(mm)	유효 부피(L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
고객 디자인 크기 및 부피 허용			

아니요.	설명	수량
1	Furnace	1
2	열 블록	1
3	도가니 통	1
4	내열 장갑	1

