

배터리 실험실 응용 분야용 버튼 배터리 케이스 가스켓

품목 번호: BC-02



소개

가스켓은 내부 재료의 변형을 방지하며, 스프링 시트는 배터리 내부의 단단한 접촉을 촉진하여 느슨해짐을 방지합니다.

자세히 알아보기

모델 사양	사양 (직경*두께)
CR20 가스켓	φ15.8*0.5mm
CR20 가스켓	φ15.8*1.0mm
CR20 가스켓	φ15.8*1.5mm
CR20 가스켓	φ16.1*0.5mm
CR20 가스켓	φ16.1*0.8mm
CR20 가스켓	φ16.2*1.5mm
CR24 가스켓	φ19.0*1.0mm
CR24 가스켓	φ20.0*0.4mm