

버튼 배터리 프레스 5T

품목 번호: PCBP



소개

5T 버튼 배터리 프레스로 샘플을 효율적으로 준비하십시오. 재료 연구 실험실 및 소규모 생산에 이상적입니다. 설치 공간이 작고 가벼우며 진공과 호환됩니다.

자세히 알아보기

악기 모델	PCBP-2T(수동)	악기 모델	PCBP-1.5T(자동)
압력 범위	0-2T (0-25MPa)	압력 범위	50-1500kg
피스톤 직경	Φ32mm(d)	가압과정	프로그램 가압-프로그램 압력 시간에 따른 압력 완화
일체형 구조	셀링 연결 없음, 오일 누출 감소	압력 유지 시간	0~999초
압력계	압력 및 압력 강도 표시	압력 변환	프로그램은 자동으로 금형을 압력에 견딜 수 있도록 변환합니다.
표준 다이	CR20 시리즈 패키징 다이	LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 화면
셀링 다이	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항	셀링 몰드	선택적 CR16, CR20, CR24, CR30 등
밀봉 압력	0.8~1.2톤	껍질 제거 금형	선택적 CR16, CR20, CR24, CR30 등
분해 다이	CR16, CR20, CR24 선택 사항	표준금형	표준 CR20 시리즈 포장 금형
분해 압력		외부 치수	220x240x380(LXWXH)
치수	210×165×290mm(가로×세로×높이)	장비 전원 공급 장치	220V(50Hz/60Hz)
무게	12Kg	장비 무게	35kg