

버튼 배터리용 실험실 유압 프레스 랩 펠릿 프레스

품목 번호: PCBP

소개

2T 버튼 배터리 프레스로 효율적으로 샘플을 준비하세요.
 재료 연구실 및 소규모 생산에 이상적입니다. 작은 공간 차지, 가벼운 무게, 진공 호환.

[자세히 알아보기](#)



기기 모델	PCBP-2T (수동)	기기 모델	PCBP-1.5T(자동)
압력 범위	0-2T (0-25MPa)	압력 범위	50-1500kg
피스톤 직경	Φ32mm (d)	가압 공정	프로그램 가압-프로그램 압력-시간 압력 해제
일체형 구조	밀봉 연결 없음, 누유 감소	압력 유지 시간	0-999초
압력 게이지	압력 및 압력 강도 표시	압력 변환	프로그램이 자동으로 금형이 견딜 수 있는 압력으로 변환
표준 다이	CR20 시리즈 포장 다이	LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 화면
실링 다이	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항	실링 금형	CR16, CR20, CR24, CR30 등 선택 사항
실링 압력	0.8-1.2톤	셀 제거 금형	CR16, CR20, CR24, CR30 등 선택 사항
분해 다이	CR16, CR20, CR24 선택 사항	표준 금형	표준 CR20 시리즈 포장 금형
분해 압력		외부 치수	220x240x380(LxWxH)
치수	210×165×290mm(L×W×H)	장비 전원 공급 장치	220V(50Hz/60Hz)
무게	12Kg	장비 무게	35kg
치수도	수동 버튼 배터리 크럼핑 기계의 치수도		자동 버튼 배터리 크럼핑 기계의 치수도