

실험실용 버튼 배터리 타블렛 프레스 실링 금형

품목 번호: PMN



소개

실링 다이는 양극, 음극, 전해질과 같은 부품이 안전하게 밀봉되도록 하여 버튼 배터리 조립에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMN
듀얼 목적 금형	실링, 개봉 및 듀얼 사용
실링 기능	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항
실링 압력	0.8-1.2톤
분해 기능	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항
분해 압력	
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	