

버튼 배터리 태블릿 프레스 쥘링 몰드

품목 번호: PMN



소개

쥘링 다이는 버튼 배터리를 조립할 때 양극, 음극, 전해액과 같은 부품을 단단히 밀폐하는 데 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMN
이중 목적 몰드	쥘링, 개방 및 이중 용도
쥘링 기능	CR16, CR20, CR24, CR30 옵션
쥘링 압력	0.8-1.2톤
해체 기능	CR16, CR20, CR24, CR30 옵션
해체 압력	
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	