

실험실용 캐비닛형 유성 볼 밀 기계

품목 번호: KT-CPBM



소개

인체공학적 설계와 결합된 수직 캐비닛 구조를 통해 사용자는 서서 조작할 때 최적의 편안한 경험을 얻을 수 있습니다. 최대 처리 용량은 2000ml이며, 속도는 분당 1200회전입니다.

[자세히 알아보기](#)

분쇄 원리	충격력 및 마찰력
적합한 재료	소형 및 중저경도; 취성; 건식 또는 습식
재료 투입 크기	< 20 mm
재료 배출 크기	0.1-20 μ m
처리 용량	2000ml
디스크 팬 속도	1,200 r/min
연마 팬 재질	텅스텐 카바이드; 세라믹; 마노; 스테인리스강; 경화강; 나일론 등
유성 디스크 공간 이동 모드	X축 유성 운동
모터 출력	220V/380V AC, 50-60Hz, 1500W
순중량	326kg
치수	L780*W700*H1220 mm
보호 등급	IP65
품질 표준	CE