

실험실 응용 분야용 카바이드 랩 프레스 몰드

품목 번호: PMW



소개

카바이드 랩 프레스 몰드로 초경질 샘플을 제작하세요.
일본 고속강으로 제작되어 수명이 깁니다. 맞춤형
사이즈도 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
재질	카바이드 YT15						
인텐터 경도	HRC85-HRC90						
샘플 크기	φ3 / φ4 / φ5 / φ6 / φ8 / φ10 mm	φ12 / φ13 / φ15 / φ18 / φ20 mm	φ22 / φ25 / φ28 / φ30 mm				
캐비티 깊이	30 mm	40 mm	45 mm				
외부 치수	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm				
무게(Kg)	0.78	1.8	3.8				

기타 사이즈 맞춤 제작 가능