

배터리 실험실 응용을 위한 양성자 교환막

품목 번호: BC-20



소개

낮은 저항률의 얇은 양성자 교환막; 높은 양성자 전도도;
낮은 수소 투과 전류 밀도; 긴 수명; 수소 연료 전지 및
전기화학 센서의 전해질 분리막에 적합.

자세히 알아보기

모델	N-117 또는 N117	NafionN115	NR211	NRE-212
두께:	183um	127마이크론	25.4마이크론	50.8마이크론
무게:	/	250g/m2	50g/m2	100g/m2
사양:	10*10cm	40*40CM	61cm*L	/
전도도:	0.083S/cm	0.083S/cm	0.083S/cm	0.083S/cm
교환 용량:	0.89meq/g	0.89meq/g	0.95-1.01	0.95-1.01 meq/g