


## 배터리용 카본지

품목 번호: BC-20



### 소개

저항이 낮은 얇은 양성자 교환막; 높은 양성자 전도성; 낮은 수소 투과 전류 밀도; 긴 수명; 수소 연료 전지 및 전기 화학 센서의 전해질 분리기에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

모델	N-117 또는 N117	나피온N115	NR211	NRE-212
두께:	183um	127미크론	25.4미크론	50.8미크론
무게:	/	250g/m <sup>2</sup>	50g/m <sup>2</sup>	100g/m <sup>2</sup>
사양:	10*10cm	40*40CM	61cm*L	/
전도도:	0.083S/cm	0.083S/cm	0.083S/cm	0.083S/cm
교환 용량:	0.89meq/g	0.89meq/g	0.95-1.01	0.95-1.01meq/g