

Cf 초고진공 관측 창 플랜지 고 불규산 유리 사이트 글라스

품목 번호: KT-VA02



소개

반도체 제조, 진공 코팅 및 광학 기기에 적합한 고보로실리케이트 유리로 제작된 CF 초고진공 관측 창 플랜지를 만나보세요. 선명한 관찰, 내구성 있는 디자인, 간편한 설치.

자세히 알아보기

모델	ΦH	ΦC	ΦD	n-ΦP	B
CF 16	34	27	14	6-Φ4.3	18
CF 25	54	43	23	6-Φ6.6	14
CF 35	70	58.7	38	6-Φ6.6	16
CF 50	86	72.4	50	8-Φ8.4	17
CF 63	114	92.2	62	8-Φ8.4	20
CF 100	152	130.3	95	16-Φ8.4	20
CF 150	202	181.1	146	20-Φ8.4	22
CF 200	253	231.9	146	24-Φ8.4	24.5