

진공 시스템용 Cf Kf 플랜지 진공 전극 스루홀 리드 씰링 어셈블리

품목 번호: KT-VA08



소개

진공 시스템에 이상적인 고진공 CF/KF 플랜지 전극 스루홀을 만나보세요. 우수한 밀봉 성능, 뛰어난 전도성 및 맞춤형 옵션을 제공합니다.

자세히 알아보기

매개변수 설명	옵션 / 사양
플랜지 사양	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (맞춤 설정 가능)
리드 길이	100mm, 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm (맞춤 설정 가능)
최대 작동 온도	400°C (맞춤 설정 가능)
최대 작동 압력	10 ⁻⁸ Pa
씰링 재료	세라믹, 금속