

## 진공 시스템용 Cf/Kf 플랜지 진공 전극 피드스루 리드 씰링 어셈블리

품목 번호: KT-VA08



### 소개

진공 시스템에 이상적인 고진공 CF/KF 플랜지 전극 피드스루에 대해 알아보세요. 뛰어난 밀봉, 뛰어난 전도성, 맞춤형 옵션.

[자세히 알아보기](#)

매개변수 설명	옵션 / 사양
플랜지 사양	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63(사용자 지정 가능)
리드 길이	100mm, 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm(사용자 지정 가능)
최대 작동 온도	400°C(사용자 지정 가능)
최대 작동 압력	10 <sup>-8</sup> Pa
씰링 재료	세라믹, 금속