

8채널 배터리 서브 컨테이너 용량 테스트

품목 번호: BC-07



소개

채널 리튬 배터리 테스터 분석기는 0.001mA ~ 10mA, 최대 5V의 소형 코인/원통형/파우치 셀을 분석하는 8채널 배터리 분석기입니다.

자세히 알아보기

전기 요구 사항	보편적인 사용을 위해 선택 가능한 110V AC 또는 220V AC
전력 소비	4W
현재의	<ol style="list-style-type: none"> 범위: 0.001mA - 10mA 옵션 범위: 0.001mA - 1mA, 0.001mA - 5mA, 0.001mA - 10mA, 0.001mA - 20mA, 0.001mA - 50mA, 0.001mA - 200mA 정확도: ±(판독값의 0.05% + 범위의 0.05%)
전압	<ol style="list-style-type: none"> 범위: 5mV - 5000mV 프로그래밍 가능 정확도: ±(판독값의 0.05% + 범위의 0.05%)
데이터 레지스터 조건	시간 간격: 1 - 900초
최대 측정 주기	9999 사이클
제품 치수	W460mm * D350mm * H90mm
채널	<ol style="list-style-type: none"> 8개의 독립 프로그래밍 가능 채널 각 채널은 서로 다른 작업 모드와 기능을 독립적으로 설정할 수 있습니다.
프로그램 및 소프트웨어	<ol style="list-style-type: none"> 교정 기능이 있는 소프트웨어가 포함되어 모든 유형의 충전식 배터리에 대한 용량 및 수명을 측정하기 위한 다양한 작동 모드를 설정합니다. 작동 모드에는 정전류 방전, 정전류 충전, 정전압 충전, 정저항 방전, 휴식, 사이클 등이 포함됩니다. 제한된 임계값 조건에는 전압, 전류, 시간, 용량, 음의 전압 기울기 등이 포함됩니다. 실시간 모니터링 창과 통합 그래프/데이터 창을 통해 테스트 프로세스를 보다 직접적이고 효율적으로 관찰할 수 있습니다. 테스트 중에 소프트웨어는 지원을 위한 지침 및 경고를 제공합니다. 교정 소프트웨어를 사용하여 분석기를 교정할 수 있습니다.
분석을 위한 테스트 보고서 및 곡선	<ol style="list-style-type: none"> 사용자 정의에 따라 소프트웨어 기반으로 다양한 유형의 곡선을 생성할 수 있습니다. (전압-시간 곡선, 전류-시간 곡선, 용량-전압 곡선, 루프배 충전 전 용량 곡선, 루프배 충전 전 효율 곡선 등) 데이터 보고서는 소프트웨어에 의해 생성됩니다. 사용자는 채널에서 테스트한 배터리의 성능을 시각적 및 통계적으로 쉽게 비교할 수 있습니다.
보호 및 자동 복구	테스트 중에 정전이 발생하면 시스템은 모든 작동 채널을 종료합니다. 전원이 복구되면 시스템은 중지된 채널을 자동으로 재개하고 테스트가 정상적으로 수행되도록 하여 케이스가 데이터를 잃지 않도록 합니다.
배터리 홀더	표준 패키지에는 두 가지 유형의 배터리 홀더가 포함되어 있습니다. <ol style="list-style-type: none"> 범용 연결용 케이블이 있는 8개의 악어 클립 실린더 배터리를 최대 70mm(H)까지 측정할 수 있는 길이 조절이 가능한 8개의 스프링 로드 홀더
규정 준수	CE 인증

순중량

12kg