

## 실험실 및 산업용 순환수 진공 펌프

품목 번호: KT-VWP



### 소개

실험실용 효율적인 순환수 진공 펌프 - 오일 프리,  
내부식성, 저소음 작동. 다양한 모델 제공. 지금  
구매하세요!

### 자세히 알아보기

| 모델          | SHZ-D(III) 내부식성 | SHZ-D(III) PTFE | SHZ-D(III) 스테인리스 스틸 | SHZ-D(III) 4개 게이지, 4개 펌프 | SHZ-S(III) 상부 물 반환 | SHZ-95 수직 5개 펌프 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 표시 방법       | 압력 게이지 ×2       | 압력 게이지 ×2       | 압력 게이지 ×2           | 압력 게이지 ×4                | 압력 게이지 ×2          | 압력 게이지 ×1       |
| 펌핑 헤드 수     | 2               | 2               | 2                   | 4                        | 2                  | 5               |
| 최대 진공도      | 0.098MPa        | 0.098MPa        | 0.098MPa            | 0.098MPa                 | 0.098MPa           | 0.098MPa        |
| 단일 헤드 펌핑 용량 | 10L/min         | 10L/min         | 10L/min             | 10L/min                  | 10L/min            | 10L/min         |
| 유량          | 60L/min         | 60L/min         | 60L/min             | 60L/min                  | 90L/min            | 80L/min         |
| 헤드          | 8m              | 8m              | 8m                  | 8m                       | 8m                 | 12m             |
| 순환수 기능      | 예               | 예               | 예                   | 아니요                      | 예                  | 예               |
| 펌핑 헤드 재질    | 구리              | PTFE            | 구리                  | 구리                       | 구리                 | 구리              |
| 물 탱크 용량     | 15L             | 15L             | 15L                 | 15L                      | 15L                | 35L             |
| 전원 공급 전압    | AC 220V 50Hz    | AC 220V 50Hz    | AC 220V 50Hz        | AC 220V 50Hz             | AC 220V 50Hz       | AC 220V 50Hz    |
| 전력          | 180W            | 180W            | 180W                | 370W                     | 180W               | 370W            |
| 순 중량        | 8KG             | 8KG             | 9.5KG               | 13KG                     | 9.5KG              | 24KG            |
| 제품 크기       | 395×295×445     | 395×295×445     | 395×295×445         | 395×295×445              | 395×295×445        | 440×340×840     |