

실험실 및 산업용 순환수 진공 펌프

품목 번호: KT-VWP



소개

실험실을 위한 효율적인 순환수 진공 펌프 - 오일 프리, 부식 방지, 조용한 작동. 여러 모델을 사용할 수 있습니다. 지금 구입하세요!

자세히 알아보기

모델	SHZ-D(III) 부식 방지	SHZ-D(III) PTFE	SHZ-D(III) 스테인리스 스틸	SHZ-D(III) 4 게이지, 4 펌프	SHZ-S(III) 탭 워터 리턴	SHZ-95 수직 5 펌프
디스플레이 방식	압력 게이지 ×2	압력 게이지 ×2	압력 게이지 ×2	압력 게이지 ×4	압력 게이지 ×2	압력 게이지 ×1
펌핑 헤드 수	2	2	2	4	2	5
Max. 진공도	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa
단일 헤드 펌핑 용량	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min
유량	60L/min	60L/min	60L/min	60L/min	90L/min	80L/min
Head	8m	8m	8m	8m	8m	12m
순환수 기능	예	예	예	아니요	예	예
펌핑 헤드 재질	구리	PTFE	구리	구리	구리	구리
물 탱크 용량	15L	15L	15L	15L	15L	35L
전원 공급 전압	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz
전력	180W	180W	180W	370W	180W	370W
순 중량	8KG	8KG	9.5KG	13KG	9.5KG	24KG
제품 치수	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	440×340×840