

석탄회 용융성 시험기 액세서리 및 회융점 소모품

품목 번호: KT-HR



소개

최대 1600°C의 뛰어난 열 안정성을 위해 설계된 고순도 회융점 액세서리로 석탄회 용융성 시험을 최적화하십시오. 프리미엄 강옥(코런덤) 트레이, 관찰 튜브 및 삼각콘 몰드는 산화 및 환원 가열로 환경에서 재현성 높은 변형 온도 모니터링을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

적용 분야	설명	주요 이점
화력 발전 보일러 모니터링	1500°C까지	