

코팅 평가 전해 셀

품목 번호: ELEC



소개

전기화학 실험을 위한 내식성 코팅 평가용 전해셀을 찾고 계십니까? 우리 셀은 완전한 사양, 우수한 밀봉, 고품질 재료, 안전성 및 내구성을 자랑합니다. 또한 필요에 맞게 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

명세서	8/30/50/80ml
적용 가능한 온도 범위	0 ~ 60°C
반응 영역	0.5~ 2cm ²
재료	불소 유리 + PTFE
전해조의 개구부	2개의 전극 구멍(흑연 막대 전극*1, 염화은 전극*1 포함)