

코팅 평가용 전기화학 전해 셀

품목 번호: ELEC



소개

전기화학 실험용 내식성 코팅 평가 전해 셀을 찾고 계신가요? 저희 셀은 완벽한 사양, 우수한 밀봉성, 고품질 재료, 안전성 및 내구성을 자랑합니다. 또한, 고객의 요구에 맞춰 쉽게 맞춤 제작할 수 있습니다.

자세히 알아보기

사양	8/30/50/80ml
적용 온도 범위	0 ~ 60°C
반응 면적	0.5~ 2cm ²
재질	불규산 유리 + PTFE
전해 셀 개구부	전극 구멍 2개 (흑연봉 전극*1, 염화은 전극*1 포함)