

소형 공작물 생산용 냉간 정수압 프레스 400Mpa

품목 번호: PCIS



소개

Cold Isostatic Press로 균일한 고밀도 재료를 생산하십시오. 생산 환경에서 작은 공작물을 압축하는 데 이상적입니다. 고압 멸균 및 단백질 활성화를 위해 분말 야금, 세라믹 및 바이오 제약 분야에서 널리 사용됩니다.

자세히 알아보기

모델	PCIS-150	PCIS-200	PCIS-250	PCIS-300
고압 챔버의 유효 내경(mm)	150	200	250	300
고압 캐비티의 유효 깊이(mm)	300	300	300	400/450
최대 작동 압력(MPa)	100-400	100-400	100-400	100-300
힘	9Kw	9Kw	17.5Kw	17.5Kw
먹이는 방법	자동적인			
부스트올	수동 조정 또는 정밀 조정			
작동 매체	기름 또는 물+방청제			
HMI	텍스트 화면 또는 터치 스크린			
데이터 내보내기 인터페이스	USB			
냉각 방식	수냉식			