


전극 및 배터리용 전도성 탄소 천, 탄소 종이, 탄소 펠트

품목 번호: ELCPF



소개

전기화학 실험용 전도성 탄소 천, 종이, 펠트. 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 위한 고품질 재료. 맞춤형 옵션을 지금 주문하세요.

[자세히 알아보기](#)

모델	HCP330N (친수성)	HCP330P (방수, 즉 PTFE 처리)	HCP331N (친수성)	HCP331P (방수, 즉 PTFE 처리)
두께	$0.29 \pm 0.02\text{mm}$	$0.38 \pm 0.02\text{mm}$	$0.34 \pm 0.02\text{mm}$	$0.35 \pm 0.02\text{mm}$
크기	36*18cm	36*18cm	36*18cm	36*18cm
단위 중량	160-190 g/m ²	175-205g/m ²	200-230g/m ²	200-230g/m ²
종방향 저항	$< 0.12 \times 10^{-2}\Omega$	$< 0.35 \times 10^{-2}\Omega$	$< 0.11 \times 10^{-2}\Omega$	$< 0.2 \times 10^{-2}\Omega$

모델	WIS1010	WIS1011
두께	0.38mm	0.41mm
기본 중량	180g/m ²	200g/m ²
공기 투과도	< 55초	< 55초
통과 평면 저항	$< 13 \text{ m}\Omega\text{cm}^2$	$< 13 \text{ m}\Omega\text{cm}^2$
인장 강도 (MD)	10 N/cm	10 N/cm
인장 강도 (XD)	5 N/cm	5 N/cm

밀도	70-600 g/m ²
두께 크기	1 ~ 12 mm
탄소 함량	$\geq 90\%$
비표면적	$\geq 1500\text{m}^2/\text{g}$