

연속 흑연화로

품목 번호: GF-07



소개

고온 흑연화로는 탄소 재료의 흑연화 처리를 위한 전문 장비입니다. 고품질의 흑연제품 생산을 위한 핵심장비입니다. 고온, 고효율 및 균일한 가열이 가능합니다. 각종 고온 처리 및 흑연화 처리에 적합합니다. 그것은 야금, 전자, 항공 우주 등 산업에서 널리 사용됩니다.

자세히 알아보기

제품 모델 사양	GF-07-10×20 × 50	GF-07-10×40 × 100	G7-06-10×60 × 200
정격온도(C)	2500	2500	2500
유효가열면적(mm)	100×200 × 500	100×400 × 1000	100×600 × 2000
전력(KW)	80	150	300
주파수(HZ)	2500	2500	1000
가열 방식	유도 가열		
냉각수입 및 수출	500-1000mm의 냉각 구역이 입구와 출구에 각각 설정됩니다.		
수출입 가스 보호	입구와 출구에 각각 500-1000mm 가스 밀봉 영역을 설정합니다.		
온도 측정 방법	1000-3200C 적외선 광학 온도 측정		
단열부분	하드카본펠트+소프트카본펠트		
가스 흐름	2-6m/h		
산소 함량 감지	Shaanxi Fein 산소 함량 분석기, 산소 함량 실시간 감지 및 이슬점 실시간 분석기 사용		