

흑연 진공 연속 흑연화로

품목 번호: GF-07



소개

고온 흑연화로는 탄소 재료의 흑연화 처리를 위한 전문 장비입니다. 고품질 흑연 제품 생산의 핵심 장비입니다. 고온, 고효율, 균일한 가열이 특징입니다. 다양한 고온 처리 및 흑연화 처리에 적합합니다. 야금, 전자, 항공 우주 등 산업에서 널리 사용됩니다.

자세히 알아보기

제품 모델 사양	GF-07-10×20×50	GF-07-10×40×100	G7-06-10×60×200
정격 온도(°C)	2500	2500	2500
유효 가열 영역(mm)	100×200×500	100×400×1000	100×600×2000
전력(KW)	80	150	300
주파수(HZ)	2500	2500	1000
가열 방식	유도 가열		
입출구 냉각	입구와 출구에 각각 500-1000mm의 냉각 구역 설치		
입출구 가스 보호	입구와 출구에 각각 500-1000mm의 가스 밀봉 구역 설치		
온도 측정 방식	1000-3200°C 적외선 광학 온도 측정		
단열 부분	경질 탄소 펠트 + 연질 탄소 펠트		
가스 유량	2-6m/h		
산소 함량 감지	산시 편 산소 함량 분석기 사용, 산소 함량 및 이슬점 실시간 분석기 실시간 감지		