

구리 폼

품목 번호: BC-25



소개

구리 폼은 열전도성이 우수하여 모터/전기 제품 및 전자 부품의 열전도 및 방열에 널리 사용될 수 있습니다.

자세히 알아보기

구경:	0.1mm-10mm (5-130ppi)
기공률:	50%-98%
통과 구멍 비율:	≥98%
인치당 구멍 수:	110 (110PPI)
부피 밀도:	0.1-0.8g/cm ³
표면 밀도 G/M ² :	280-3000(±30-200)
두께(MM):	0.1~40(0.05~1.0)
PPI 구멍 수:	13~1300(±5~10)
길이/너비/두께 치수(MM):	70≤길이 및 너비<500(±0.5)두께 0.1-25mm

치수 (L*W*T)			
100mm*100mm*5.0mm	100mm*100mm*6.0mm	100mm*100mm*7.0mm	100mm*100mm*8.0mm
100mm*100mm*9.0mm	100mm*100mm*10.0mm	200mm*200mm*0.5mm	200mm*200mm*1.0mm
200mm*200mm*1.2mm	200mm*200mm*1.5mm	200mm*200mm*1.8mm	200mm*200mm*2.0mm
200mm*200mm*2.2mm	200mm*200mm*2.5mm	200mm*200mm*2.8mm	200mm*200mm*3.0mm
200mm*200mm*4.0mm	200mm*200mm*5.0mm	200mm*200mm*6.0mm	200mm*200mm*7.0mm
200mm*200mm*8.0mm	200mm*200mm*9.0mm	200mm*200mm*10.0mm	200mm*300mm*0.5mm
200mm*300mm*1.2mm	200mm*300mm*1.5mm	200mm*300mm*1.8mm	200mm*300mm*2.0mm
200mm*300mm*2.2mm	200mm*300mm*2.5mm	200mm*300mm*2.8mm	200mm*300mm*3.0mm
200mm*300mm*4.0mm	200mm*300mm*5.0mm	200mm*300mm*6.0mm	200mm*300mm*7.0mm
200mm*300mm*8.0mm	200mm*300mm*9.0mm	200mm*300mm*10.0mm	