

구리 폼

품목 번호: BC-25



소개

동폼은 열전도율이 좋아 모터/전기제품 및 전자부품의 열전도 및 방열에 널리 사용될 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

구멍:	0.1mm-10mm(5-130ppi)
다공성:	50%-98%
스루홀 비율:	≥98%
구멍의 수(인치):	110(110PPI)
부피 밀도:	0.1-0.8g/cm ³
표면 밀도 G/M ² :	280-3000(±30-200)
두께(MM):	0.1~40(0.05~1.0)
구멍 PPI의 수:	13~1300(±5~10)
길이/너비/두께 치수(MM):	70≤length 및 width