


실험실 및 반도체 공정을 위한 맞춤형 Ptfе 웨이퍼 홀더

품목 번호: PTFE-38



소개

이 제품은 전도성 유리, 웨이퍼, 광학 부품과 같은 섬세한 기판의 안전한 취급 및 처리를 위해 전문적으로 설계된 고순도 맞춤형 PTFE(테플론) 홀더입니다.

자세히 알아보기

홀더 크기 (정방향 샘플용)	최대 샘플 두께	추천 비커 크기
10-15 mm	< 1 mm	250 ml
15-20 mm	< 1 mm	250 ml
21-25 mm	< 1 mm	250 ml
25-30 mm	< 1 mm	250 ml
35-40 mm	< 1 mm	500 ml