


실험실 및 반도체 공정을 위한 맞춤형 Ptfе 웨이퍼 홀더

품목 번호: PTFE-38



소개

전도성 유리, 웨이퍼, 광학 부품과 같은 섬세한 기판을 안전하게 취급하고 처리할 수 있도록 전문적으로 설계된 고순도 맞춤 가공 PTFE(테프론) 홀더입니다.

자세히 알아보기

홀더 크기(정사각형 샘플용)	최대 샘플 두께	권장 비커 크기
10-15mm	< 1mm	250ml
15-20 mm	< 1mm	250 ml
21-25 mm	< 1mm	250ml
25-30 mm	< 1mm	250ml
35-40 mm	< 1mm	500 ml