


Nrr, Orr 및 Co2Rr 연구를 위한 맞춤형 Co2 환원 플로우 셀

품목 번호: KT-RFC



소개

이 셀은 화학적 안정성과 실험 정확도를 보장하기 위해 고품질 재료로 꼼꼼하게 제작되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
모델	G10C1
반응 면적	1cm ² (요청 시 맞춤 가능)
테스트 방법	3전극 시스템
전극 간격	3mm, 4mm, 6mm
셀 본체 재질	PEEK
창 재질	석영
GDL 유동장	직류 유동 채널, 구불구불한 유동 채널
기준 포트 크기	φ4mm
튜브 크기	φ3mm
튜브 재질	PTFE
커넥터 재질	PEEK
개스킷 재질	불소고무(FKM)
밀봉 방법	나사식