


Nrr, Orr 및 Co2Rr 연구를 위한 맞춤형 Co2 환원 흐름 전지

품목 번호: KT-RFC



소개

이 전지는 화학적 안정성과 실험 정확성을 보장하기 위해 고품질 재료로 세심하게 제작되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
모델	G10C1
반응 면적	1 cm ² (요청 시 맞춤 가능)
테스트 방법	3전극 시스템
전극 간격	3mm, 4mm, 6mm
셀 본체 재질	PEEK
창 재질	석영
GDL 흐름 필드	직접 흐름 채널, 구불구불한 흐름 채널
기준 포트 크기	φ4 mm
튜브 크기	φ3 mm
튜브 재질	PTFE
커넥터 재질	PEEK
개스킷 재질	불소 고무(FKM)
밀봉 방법	나사형