

실험실용 스케일 실린더 프레스 몰드

품목 번호: PCMC



소개

스케일이 있는 실린더 프레스 몰드로 정밀도를 경험해 보세요. 고압 응용 분야에 이상적이며 다양한 모양과 크기를 성형하여 안정성과 균일성을 보장합니다. 실험실 사용에 완벽합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCMC
샘플 모양	
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV
인덴터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ10, Φ12, Φ13, Φ15, Φ18, Φ20 mm (M)
캐비티 깊이	100mm (N)
치수	Φ53*220mm(L*H)
무게	4.8Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	