

실험실 응용 분야용 원통형 프레스 몰드

품목 번호: PMC

소개

다양한 크기의 원통형 프레스 몰드를 사용하여 대부분의 샘플을 효율적으로 성형하고 테스트하십시오. 일본 고속강으로 제작되어 수명이 길고 맞춤형 크기 제작이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)



장비 모델	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F	PMC-G
다이 재질	고속 공구강 ASSAB +17			합금 공구강: Cr12MoV			
인텐터 경도	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62				
샘플 크기	Φ3, Φ4, Φ5, Φ6 mm (M)	Φ7, 8, 9, 10, 11, 11.5, 12, 12.7, 13 mm (M)	Φ15, Φ16, Φ18, Φ20, Φ22, Φ25mm (M)	Φ28, Φ30, Φ32, Φ35, Φ40mm (M)	Φ50, Φ60, Φ70mm (M)	Φ80, Φ90, Φ100mm (M)	Φ120, Φ150 (M)
캐비티 깊이	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm (N)	55, 60, 65mm (N)	65mm (N)	65mm (N)
치수	Φ43 * 78mm (L*H)	Φ43*93mm (L*H)	Φ53*120mm (L*H)	Φ73*133mm (L*H)	Φ88*150mm, Φ98*180mm, Φ108*180mm (L*H)	Φ118*150mm, Φ128*180mm, Φ138*180mm (L*H)	Φ168*180mm, Φ218*180mm (L*H)
무게	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg	5.1Kg, 7.3Kg, 9Kg	11.5Kg, 14Kg, 20Kg	30Kg, 40Kg

기타 크기는 맞춤 제작 가능