

## 디스크 컵 진동 밀 멀티 플랫폼

품목 번호: KT-DVMP



### 소개

다중 플랫폼 진동 디스크 밀은 입자 크기가 큰 시료의 비파괴 분쇄 및 미세 분쇄에 적합합니다. 중간 경질, 고경도, 취성, 섬유질 및 탄성 재료의 분쇄 및 연삭 응용 분야에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

모델	KT-DVMP2000	KT-DVMP2000-P
최대 사출 크기	20mm 미만	20mm 미만
샘플 입자 크기 범위		
일괄 유효 처리량	35-3000ml	35-3000ml
연삭 디스크 속도	1500r/분	1500r/분
진공/비활성 보호 연삭	지원하다	지원하다
이동 모드	원형 운동	원형 운동
시간 설정	9999분	9999분
연삭 디스크 수	1	4
그라인딩 디스크 볼륨	100ml   250ml   500ml   선택 2000ml	100ml   250ml   선택 500ml
그라인딩 디스크 재료	스테인레스 스틸   텅스텐 카바이드   선택 지르코니아	스테인레스 스틸   텅스텐 카바이드   선택 지르코니아
연삭 방법	드라이 그라인딩   습식 분쇄	드라이 그라인딩   습식 분쇄
전기적 설명	380V, 50-60Hz, 2.2KW	380V, 50-60Hz, 2.2KW
전원 포트	세 단계	세 단계
순중량	320kg	320kg
차원 (W*D*H)	740*640*1110mm	740*640*1110mm
보호 등급	IP65	IP65
기준	CE	CE