

전기 활성탄 재생로

품목 번호: KT-CRF



소개

KinTek의 전기 재생로로 활성탄을 활성화하십시오.
고도로 자동화된 로터리 가마와 지능형 열 컨트롤러로
효율적이고 비용 효율적인 재생을 달성하십시오.

[자세히 알아보기](#)

일정한 작업 온도	< 800°C
회전하는 드럼 속도	0-5rpm
회전하는 드럼 각도	0-6도
챔버 단열재	다결정 세라믹 섬유
온도 조절기	터치 스크린 PID 컨트롤러
발열체	실리콘 카바이드(SiC)
온도 센서	암드 K형 열전쌍
전력 공급	AC220-440V,50/60HZ

모델	용량(kg/h)	정격 전력(kw)	차원 (m)
KT-CRF60	60	63	7.0*1.6*2.2
KT-CRF100	100	103	7.0*1.6*2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0*1.8*2.2