

활성탄 재생용 전기 로터리 킬른 소형 로터리 로

품목 번호: KT-CRF



소개

KinTek의 전기 재생로로 활성탄에 활력을
불어넣으세요. 고도로 자동화된 로터리 킬른과 지능형 열
제어기를 통해 효율적이고 비용 효율적인 재생을
달성하십시오.

자세히 알아보기

상시 작동 온도	< 800°C
로터리 드럼 속도	0-5rpm
로터리 드럼 각도	0-6도
챔버 단열재	다결정 세라믹 섬유
온도 제어기	터치스크린 PID 제어기
가열 요소	탄화규소 (SiC)
온도 센서	K 타입 열전대
전원 공급 장치	AC220-440V, 50/60HZ

모델	용량 (kg/h)	정격 출력 (kw)	치수 (m)
KT-CRF60	60	63	7.0*1.6*2.2
KT-CRF100	100	103	7.0*1.6*2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0*1.8*2.2